

Garant**Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M4X0,35****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130015 M4X0,35
GTIN	4062406018443
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	3,4 mm
Norm	DIN 371
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	63 mm
Schroefdraad-Ø	4 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20

Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draaddiepte	10 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	0,35 mm
Kerngat-Ø	3,65 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M4×0,35
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap