

Garant
Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M9X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130016 M9X0,75
GTIN	4062406022280
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: MF-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 371
 Tolerantieklasse: ISO 1 4H
 Tolerantieklasse: ISO 1X 4HX
 Tolerantieklasse: ISO 2 6H
 Draadspoed: 0,75 mm
 Totale lengte L: 90 mm
 Schacht-Ø D_s: 9 mm
 Schacht-vierkant □: 7 mm
 Kerngat-Ø: 8,25 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	9 mm
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	22,5 mm
Kerngat-Ø	8,25 mm
Schacht-Ø D _s	9 mm
Norm	DIN 371

Snijmateriaal	HSS E
Tolerantieklassse	ISO 1 4H
Tolerantieklassse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklassse	ISO 2 6H
Tolerantieklassse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklassse	6H +0,05
Tolerantieklassse	6H +0,20
Tolerantieklassse	ISO 3 6G
Tolerantieklassse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklassse	7H
Tolerantieklassse	7HX
Tolerantieklassse	7G
Tolerantieklassse	7GX
Tolerantieklassse	6H +0,10
Schacht-vierkant <input type="checkbox"/>	7 mm
Draadspoed	0,75 mm
Aantal snijkanten Z	3
Totale lengte L	90 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M9×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking

Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap