

Garant
Machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M9X0,75

Bestelgegevens

Bestelnummer	130015 M9X0,75
GTIN	4062406018696
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	9 mm
Draadspoed	0,75 mm
Schroefdraad-Ø	9 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	8,25 mm
Draaddiepte	22,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H

Tolerantieklass	ISO 2X 6HX
Tolerantieklass	6H +0,05
Tolerantieklass	6H +0,20
Tolerantieklass	ISO 3 6G
Tolerantieklass	ISO 3X 6GX
Tolerantieklass	7H
Tolerantieklass	7HX
Tolerantieklass	7G
Tolerantieklass	7GX
Tolerantieklass	6H +0,10
Totale lengte L	90 mm
Draadsoort	MF
Draadafmeting	M9×0,75
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap