

Garant**Linkse draad machinetap voor blinde gaten, TiN, MF: M13X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130016 M13X1,5
GTIN	4062406022556
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	13 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	11,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX

Tolerantieklasse	7G
Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	32,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Totale lengte L	110 mm
Norm	DIN 376
Draadspoed	1,5 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Draadsoort	MF-LH
Draadafmeting	M13×1,5
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap