

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/2-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.1/2-20
GTIN	4062406038151
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Draadsoort: UN-LH

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 20

Schroefdraad-Ø: 38,1 mm

Totale lengte L: 200 mm

Schacht-Ø D_s: 32 mm

Schacht-vierkant □: 24 mm

Kerngat-Ø: 36,89 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Draadspoed	1,27 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	20
Totale lengte L	200 mm
Kerngat-Ø	36,89 mm
Schacht-vierkant □	24 mm

Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draaddiepte	76,2 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.1/2-20 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap