

**Garant**
**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.5/8-12**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.5/8-12
GTIN	4062406036096
Artikelklasse	10N

**Omschrijving**
**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
 Draadsoort: UN  
 Snijmateriaal: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gangen per inch: 12  
 Schroefdraad-Ø: 41,275 mm  
 Totale lengte L: 200 mm  
 Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
 Schacht-vierkant □: 24 mm  
 Kerngat-Ø: 39,3 mm

**Technische beschrijving**

Gangen per inch	12
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	4
Totale lengte L	200 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	39,3 mm
Aantal spaangroeven	4
Draaddiepte	82,55 mm

Draadspoed	2,117 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Schroefdraad-Ø	41,275 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.5/8-12 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap