

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/8-7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.1/8-7
GTIN	4062406037826
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	28,575 mm
Kerngat-Ø	24,87 mm
Gangen per inch	7
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	22 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	57,15 mm
Totale lengte L	180 mm
Aantal snijkanten Z	4
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	3,629 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Draadsoort	UNC-LH

Draadafmeting	1.1/8-7 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap