

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3/8-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 3/8-32
GTIN	4062406034719
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNEF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 32  
Schroefdraad-Ø: 9,525 mm  
Totale lengte L: 100 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Schacht-vierkant □: 8 mm  
Kerngat-Ø: 8,85 mm

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	100 mm
Aantal spaangroeven	3
Schacht-vierkant □	8 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	28,59 mm
Gangen per inch	32
Norm	DIN 371

Kerngat-Ø	8,85 mm
Schroefdraad-Ø	9,525 mm
Draadspoed	0,794 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UNEF
Draadafmeting	3/8-32 UNEF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap