

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 5/8-27****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130030 5/8-27 |
| GTIN | 4062406035013 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 27
Schroefdraad-Ø: 15,88 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 12 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 15 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Schacht-vierkant □ | 9 mm |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Totale lengte L | 110 mm |
| Draadspoed | 0,94 mm |
| Kerngat-Ø | 15 mm |
| Schacht-Ø D _s | 12 mm |
| Draaddiepte | 47,64 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Schroefdraad-Ø | 15,88 mm |
| Gangen per inch | 27 |
| Norm | DIN 376 |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Draadsoort | UNS |
| Draadafmeting | 5/8-27 UNS |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | rechts |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |