

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/4-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.1/4-10
GTIN	4062406037932
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNS-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 10
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm
Totale lengte L: 180 mm
Schacht-Ø D_s: 25 mm
Schacht-vierkant □: 20 mm
Kerngat-Ø: 29,5 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	63,5 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	10
Kerngat-Ø	29,5 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Aantal spaangroeven	4

Draadspoed	2,54 mm
Totale lengte L	180 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.1/4-10 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap