

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 7/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 7/8-12
GTIN	4062406037543
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 12  
Schroefdraad-Ø: 22,23 mm  
Totale lengte L: 140 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Schacht-vierkant □: 14,5 mm  
Kerngat-Ø: 20,2 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Draadspoed	2,117 mm
Totale lengte L	140 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Schroefdraad-Ø	22,23 mm

Schacht-vierkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Kerngat-Ø	20,2 mm
Gangen per inch	12
Draaddiepte	66,69 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	7/8-12 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap