

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 13/16-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 13/16-20
GTIN	4062406037451
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNEF-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 20,638 mm
Totale lengte L: 140 mm
Schacht-Ø D_s: 18 mm
Schacht-vierkant □: 14,5 mm
Kerngat-Ø: 19,6 mm

Technische beschrijving

Draaddiepte	41,3 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	20
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	14,5 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3

Kerngat-Ø	19,6 mm
Schroefdraad-Ø	20,638 mm
Totale lengte L	140 mm
Draadspoed	1,27 mm
Schacht-Ø D _s	18 mm
Draadsoort	UNEF-LH
Draadafmeting	13/16-20 UNEF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap