

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 5/8-11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 5/8-11
GTIN	4062406035082
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 11
Schroefdraad-Ø: 15,88 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 12 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 13,53 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	12 mm
Schacht-vierkant □	9 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	13,53 mm
Totale lengte L	110 mm
Draaddiepte	47,64 mm
Draadspoed	2,309 mm

Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	11
Schroefdraad-Ø	15,88 mm
Norm	DIN 376
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	5/8-11 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap