

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 2-20

Bestelgegevens

Bestelnummer	130030 2-20
GTIN	4062406036409
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 20
 Schroefdraad-Ø: 50,8 mm
 Totale lengte L: 250 mm
 Schacht-Ø D_s: 40 mm
 Schacht-vierkant □: 32 mm
 Kerngat-Ø: 49,58 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	250 mm
Kerngat-Ø	49,58 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	50,8 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	1,27 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	40 mm

Schacht-vierkant □	32 mm
Gangen per inch	20
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	101,6 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	2-20 UN
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap