

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.10-40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 NO.10-40
GTIN	4062406034405
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gangen per inch: 40  
Schroefdraad-Ø: 4,83 mm  
Totale lengte L: 70 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 6 mm  
Schacht-vierkant □: 4,9 mm  
Kerngat-Ø: 4,2 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-vierkant □	4,9 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gangen per inch	40
Kerngat-Ø	4,2 mm
Totale lengte L	70 mm
Draadspoed	0,635 mm

Draaddiepte	14,49 mm
Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Aantal snijkanten Z	3
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	10-40 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap