

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/2-6****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 1.1/2-6
GTIN	4062406035983
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 6
Schroefdraad-Ø: 38,1 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 32 mm
Schacht-vierkant □: 24 mm
Kerngat-Ø: 33,7 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	33,7 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadspoed	4,233 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	24 mm
Gangen per inch	6

Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Draaddiepte	76,2 mm
Totale lengte L	200 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	1.1/2-6 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap