

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/8-7

Bestelgegevens

Bestelnummer	130030 1.1/8-7
GTIN	4062406035587
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNC
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 7
 Schroefdraad-Ø: 28,575 mm
 Totale lengte L: 180 mm
 Schacht-Ø D_s: 22 mm
 Schacht-vierkant □: 18 mm
 Kerngat-Ø: 24,87 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	4
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	24,87 mm
Gangen per inch	7
Totale lengte L	180 mm
Schacht-vierkant □	18 mm
Schroefdraad-Ø	28,575 mm

Norm	DIN 376
Draadspoed	3,629 mm
Draaddiepte	57,15 mm
Schacht-Ø D _s	22 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	1.1/8-7 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap