

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1/2-12

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 130031 1/2-12 |
| GTIN | 4062406037178 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 12,7 mm
 Totale lengte L: 110 mm
 Schacht-Ø D_s: 11 mm
 Schacht-vierkant □: 9 mm
 Kerngat-Ø: 10,75 mm

Technische beschrijving

| | |
|---------------------|----------|
| Draaddiepte | 25,4 mm |
| Aantal spaangroeven | 3 |
| Draadspoed | 2,117 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gangen per inch | 12 |
| Aantal snijkanten Z | 3 |
| Totale lengte L | 110 mm |
| Schacht-vierkant □ | 9 mm |

| | |
|------------------------------|--|
| Kerngat-Ø | 10,75 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schacht-Ø D _s | 11 mm |
| Schroefdraad-Ø | 12,7 mm |
| Draadsoort | UNS-LH |
| Draadafmeting | 1/2-12 UNS LH |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |