

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/4-10****Bestelgegevens**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 130030 1.1/4-10 |
| GTIN          | 4062406035693   |
| Artikelklasse | 10N             |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNS  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 10  
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Schacht-vierkant □: 20 mm  
Kerngat-Ø: 29,5 mm

**Technische beschrijving**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Schacht-vierkant □       | 20 mm   |
| Draaddiepte              | 63,5 mm |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub> | 25 mm   |
| Aantal spaangroeven      | 4       |
| Kerngat-Ø                | 29,5 mm |
| Totale lengte L          | 180 mm  |
| Aantal snijkanten Z      | 4       |
| Gangen per inch          | 10      |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Schroefdraad-Ø               | 31,75 mm                                   |
| Norm                         | DIN 376                                    |
| Snijmateriaal                | HSS E                                      |
| Draadspoed                   | 2,54 mm                                    |
| Draadsoort                   | UNS  |
| Draadafmeting                | 1.1/4-10 UNS                               |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | rechts                                     |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |