

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/2-14

Bestelgegevens

Bestelnummer	130031 1.1/2-14
GTIN	4062406038182
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 14
 Schroefdraad-Ø: 38,1 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 32 mm
 Schacht-vierkant □: 24 mm
 Kerngat-Ø: 36,5 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	1,814 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Aantal spaangroeven	4
Gangen per inch	14
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	36,5 mm
Draaddiepte	76,2 mm

Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Norm	DIN 376
Totale lengte L	200 mm
Draadsoort	UNS-LH
Draadafmeting	1.1/2-14 UNS LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap