

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.5/16-16****Bestelgegevens**

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer  | 130031 1.5/16-16 |
| GTIN          | 4062406037987    |
| Artikelklasse | 10N              |

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 33,338 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 31,75 mm

**Technische beschrijving**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Schroefdraad-Ø      | 33,338 mm |
| Totale lengte L     | 200 mm    |
| Snijmateriaal       | HSS E     |
| Aantal spaangroeven | 4         |
| Norm                | DIN 376   |
| Draaddiepte         | 66,69 mm  |
| Schacht-vierkant □  | 22 mm     |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Kerngat-Ø                    | 31,75 mm                                   |
| Aantal snijkanten Z          | 4  |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>     | 28 mm                                      |
| Gangen per inch              | 16   |
| Draadspoed                   | 1,588 mm                                   |
| Draadsoort                   | UN-LH                                      |
| Draadafmeting                | 1.5/16-16 UN LH                            |
| Coating                      | ongecoat                                   |
| Flankhoek                    | 60 graden                                  |
| Schroefdraadnorm             | ASME B1.1                                  |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,10                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,20                                   |
| Tolerantieklasse             | 2B   |
| Tolerantieklasse             | 1B   |
| Tolerantieklasse             | 2B +0,05                                   |
| Tolerantieklasse             | 3B   |
| Aansnijdingsvorm             | B  |
| Schacht                      | Cilinderschacht met h9                     |
| Inwendige koeling            | nee  |
| Toepassing bij boringtype    | tot 3xD bij doorlopend gat                 |
| Snijrichting                 | links                                      |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring               | zonder                                     |
| Producttype                  | Tap  |