

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/2-16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.1/2-16
GTIN	4062406038175
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN-LH  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 16  
Schroefdraad-Ø: 38,1 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Schacht-vierkant □: 24 mm  
Kerngat-Ø: 36,6 mm

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	76,2 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Gangen per inch	16
Aantal snijkanten Z	4
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Aantal spaangroeven	4

Kerngat-Ø	36,6 mm
Draadspoed	1,588 mm
Totale lengte L	200 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.1/2-16 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap