

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.12-28****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 NO.12-28
GTIN	4062406034504
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 28
Schroefdraad-Ø: 5,49 mm
Totale lengte L: 80 mm
Schacht-Ø D_s: 6 mm
Schacht-vierkant □: 4,9 mm
Kerngat-Ø: 4,7 mm

Technische beschrijving

Schacht-vierkant □	4,9 mm
Kerngat-Ø	4,7 mm
Totale lengte L	80 mm
Draadspoed	0,907 mm
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	6 mm

Schroefdraad-Ø	5,49 mm
Draaddiepte	16,47 mm
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	28
Norm	DIN 371
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	12-28 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap