

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.3-56****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130030 NO.3-56
GTIN	4062406000189
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNF
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 56
Schroefdraad-Ø: 2,52 mm
Totale lengte L: 50 mm
Schacht-Ø D_s: 2,8 mm
Schacht-vierkant □: 2,1 mm
Kerngat-Ø: 2,15 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	50 mm
Aantal snijkanten Z	3
Draadspoed	0,454 mm
Norm	DIN 371
Kerngat-Ø	2,15 mm
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schroefdraad-Ø	2,52 mm

Gangen per inch	56
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Draaddiepte	7,56 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	3-56 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap