

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 3/4-14

Bestelgegevens

Bestelnummer	130030 3/4-14
GTIN	4062406035181
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UNS
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 14
 Schroefdraad-Ø: 19,05 mm
 Totale lengte L: 125 mm
 Schacht-Ø D_s: 14 mm
 Schacht-vierkant □: 11 mm
 Kerngat-Ø: 17,4 mm

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	14 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Gangen per inch	14
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	17,4 mm

Totale lengte L	125 mm
Draaddiepte	38,1 mm
Draadspoed	1,814 mm
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Draadsoort	UNS
Draadafmeting	3/4-14 UNS
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap