

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 9/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 9/16-12
GTIN	4062406037246
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 12
Schroefdraad-Ø: 14,29 mm
Totale lengte L: 110 mm
Schacht-Ø D_s: 11 mm
Schacht-vierkant □: 9 mm
Kerngat-Ø: 12,15 mm

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	12,15 mm
Norm	DIN 376
Aantal snijkanten Z	3
Schacht-vierkant □	9 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Gangen per inch	12

Draadspoed	2,117 mm
Draaddiepte	57,16 mm
Totale lengte L	110 mm
Schroefdraad-Ø	14,29 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	9/16-12 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap