

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.1-64****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 NO.1-64
GTIN	4062406036492
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Aantal snijkanten Z	2
Aantal spaangroeven	2
Totale lengte L	45 mm
Kerngat-Ø	1,5 mm
Draadspoed	0,397 mm
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Schroefdraad-Ø	1,85 mm
Draaddiepte	5,55 mm
Gangen per inch	64
Draadsoort	UNC-LH

Draadafmeting	1-64 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap