

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: NO.2-64****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 NO.2-64
GTIN	4062406036508
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 91 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draaddiepte	6,54 mm
Draadspoed	0,397 mm
Totale lengte L	45 mm
Kerngat-Ø	1,9 mm
Schroefdraad-Ø	2,18 mm
Gangen per inch	64
Schacht-vierkant □	2,1 mm
Schacht-Ø D _s	2,8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNF-LH

Draadafmeting	2-64 UNF LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap