

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.3/8-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 1.3/8-12
GTIN	4062406040291
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UNF  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 12  
Schroefdraad-Ø: 34,925 mm  
Totale lengte L: 200 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm  
Schacht-vierkant □: 22 mm  
Kerngat-Ø: 32,75 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	34,925 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Draaddiepte	69,85 mm
Norm	DIN 376
Gangen per inch	12
Schacht-vierkant □	22 mm
Draadspoed	2,117 mm

Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	32,75 mm
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	200 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	1.3/8-12 UNF
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap