

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.13/16-8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.13/16-8
GTIN	4062406038526
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	46,037 mm
Gangen per inch	8
Draaddiepte	92 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schacht-vierkant □	29 mm
Totale lengte L	250 mm
Aantal spaangroeven	4
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Draadspoed	3,175 mm
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	43 mm
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	1.13/16-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap