

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.15/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.15/16-12
GTIN	4062406038625
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Draadspoed	2,117 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	32 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draaddiepte	98,4 mm
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	49,212 mm
Gangen per inch	12
Totale lengte L	250 mm
Kerngat-Ø	47,2 mm
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D _s	40 mm
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	1.15/16-12 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap