

Garant
Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.1/2-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	130031 1.1/2-8
GTIN	4062406038212
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 35 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN-LH
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 8
 Schroefdraad-Ø: 38,1 mm
 Totale lengte L: 200 mm
 Schacht-Ø D_s: 32 mm
 Schacht-vierkant □: 24 mm
 Kerngat-Ø: 35,1 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	8
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	35,1 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Totale lengte L	200 mm
Schroefdraad-Ø	38,1 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	3,175 mm

Draaddiepte	76,2 mm
Schacht-vierkant □	24 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Draadsoort	UN-LH
Draadafmeting	1.1/2-8 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap