

Garant**AN.U 120604, Type: ST900**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215111 ST900
GTIN	4045197702883
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer stabiele en dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten.

Dankzij de unieke wisselplaatgeometrie wordt de snijkant niet verzwakt door de boring.

Gebruik:

$a_{p\max} = 12$ mm.

$a_p = 10$ mm (aanbeveling).

Let op:

Niet geschikt voor het vollegroeffrezen!

Opmerking:

Kanten: Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10$ mm.

Hoekradius: 0,4 mm

Voeding f_z per tand: 0,16 mm

Soort: HB9535

Technische beschrijving

Type	ST900
Voeding f_z per tand	0,16 mm

Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB9535
Tolerantie	K
ISO-code wisselplaat	AN.U 120604
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen