

Garant**AN.U 120608, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215113 UNI
GTIN	4045197703187
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

zeer stabiele en dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten.

Dankzij de unieke wisselplaatgeometrie wordt de snijkant niet verzwakt door de boring.

Gebruik:

$a_{p\ max} = 12\ mm.$

$a_p = 10\ mm$ (aanbeveling).

Let op:

Niet geschikt voor het vollegroeffrezen!

Opmerking:

Kanten: Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D / a_p = 10\ mm.$

Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB925

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB925

Tolerantie	K
ISO-code wisselplaat	AN.U 120608
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen