

**Garant****Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 1.1/4-20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 1.1/4-20
GTIN	4062406040123
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen  
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk  
Speciaal product – wordt niet teruggenomen  
Draadsoort: UN  
Snijmateriaal: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gangen per inch: 20  
Schroefdraad-Ø: 31,75 mm  
Totale lengte L: 180 mm  
Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Schacht-vierkant □: 20 mm  
Kerngat-Ø: 30,55 mm

**Technische beschrijving**

Draaddiepte	63,5 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	31,75 mm
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 376
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Totale lengte L	180 mm

Draadspoed	1,27 mm
Gangen per inch	20
Kerngat-Ø	30,55 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UN
Draadafmeting	1.1/4-20 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap