

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.3/4-5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.3/4-5
GTIN	4062406038489
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 5
Schroefdraad-Ø: 44,45 mm
Totale lengte L: 220 mm
Schacht-Ø D_s: 36 mm
Schacht-vierkant □: 29 mm
Kerngat-Ø: 39,26 mm

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	29 mm
Draadspoed	5,08 mm
Gangen per inch	5
Aantal snijkanten Z	4
Schroefdraad-Ø	44,45 mm
Kerngat-Ø	39,26 mm
Norm	DIN 376

Draaddiepte	88,9 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Totale lengte L	220 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UNC-LH
Draadafmeting	1.3/4-5 UNC LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklassen	2B +0,10
Tolerantieklassen	2B +0,20
Tolerantieklassen	2B
Tolerantieklassen	1B
Tolerantieklassen	2B +0,05
Tolerantieklassen	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap