

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: NO.6-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130035 NO.6-32
GTIN	4062406038830
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 49 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UNC
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 371
Gangen per inch: 32
Schroefdraad- \varnothing : 3,51 mm
Totale lengte L: 56 mm
Schacht- \varnothing D_s: 4 mm
Schacht-vierkant \square : 3 mm
Kerngat- \varnothing : 2,77 mm

Technische beschrijving

Totale lengte L	56 mm
Draaddiepte	10,53 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Draadspeed	0,794 mm
Norm	DIN 371
Schacht-vierkant \square	3 mm

Schacht-Ø D _s	4 mm
Kerngat-Ø	2,77 mm
Gangen per inch	32
Schroefdraad-Ø	3,51 mm
Snijmateriaal	HSS E
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	6-32 UNC
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap