

HOLEX®
Znaczniki igłowe, Ø chwytu d: 12 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	358740 12
GTIN	4045197707482
Klasa artykułu	32B

Opis
Wykonanie:

Korpus z aluminium z chwytem typu Weldon. Płynna regulacja siły wstępnego naprężenia. Głębokość znakowania 0,1–0,3 mm.

Zaleta:

Następuje zagęszczenie powierzchni materiału, a nie osłabienie albo uszkodzenie. Prędkość znakowania odpowiada maksymalnemu posuwowi. Wysoka wytrzymałość na ścieranie, co zapewnia długą trwałość specjalnej końcówki igłowej. Nadaje się do znakowania powierzchni okrągłych. Możliwość zastosowania w tokarce. Wysoka niezawodność procesu. **Szybka wymiana iglicy** przez wyciągnięcie. Nierówności obrabianych przedmiotów do 7 mm (zależnie od wykonania) zostaną skompensowane.

Zastosowanie:

Do znakowania różnych materiałów, jak aluminium, tytan stal, brąz, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne itd. Za pomocą mniejszej końcówki igłowej można wykonywać opisy na powierzchniach o twardości do 57 HRC.

w dostawie::

Wielk. 12 – z **3 iglicami** nr 358745, wielk. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Wielk. 20 – z **3 iglicami** nr 358745, wielk. 0,3 – 0,6 – 1,0.

L: 66 mm

Ø D₁: 3 mm

Ø chwytu d: 12 mm

Opis techniczny

L	66 mm
Ø chwytu d	12 mm
Ø D ₁	3 mm

