




## Znaczniki igłowe, Ø chwytu d: 20 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	358740 20
GTIN	4045197707499
Klasa artykułu	32B

### Opis

#### Wykonanie:

Korpus z aluminium z chwytem typu Weldon. Płynna regulacja siły wstępnego naprężenia. Głębokość znakowania 0,1–0,3 mm.

#### Zaleta:

Następuje zagęszczenie powierzchni materiału, a nie osłabienie albo uszkodzenie. Prędkość znakowania odpowiada maksymalnemu posuwowi. Wysoka wytrzymałość na ścieranie, co zapewnia długą trwałość specjalnej końcówki igłowej. Nadaje się do znakowania powierzchni okrągłych. Możliwość zastosowania w tokarce. Wysoka niezawodność procesu. **Szybka wymiana iglicy** przez wyciągnięcie. Nierówności obrabianych przedmiotów do 7 mm (zależnie od wykonania) zostaną skompensowane.

#### Zastosowanie:

Do znakowania różnych materiałów, jak aluminium, tytan stal, brąz, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne itd. Za pomocą mniejszej końcówki igłowej można wykonywać opisy na powierzchniach o twardości do 57 HRC.

#### w dostawie::

Wielk. 12 – z **3 iglicami** nr 358745, wielk. 0,3 – 0,5 – 0,8.

Wielk. 20 – z **3 iglicami** nr 358745, wielk. 0,3 – 0,6 – 1,0.

L: 73 mm

Ø D<sub>1</sub>: 3 mm

Ø chwytu d: 20 mm

### Opis techniczny

L	73 mm
Ø chwytu d	20 mm
Ø D <sub>1</sub>	3 mm

