

**Garant****Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.11/16-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130031 1.11/16-12
GTIN	4062406038397
Artikelklasse	10N

**Omschrijving****Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	85,72 mm
Gangen per inch	12
Totale lengte L	220 mm
Aantal snijkanten Z	4
Draadspoed	2,117 mm
Schroefdraad-Ø	42,862 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Norm	DIN 376
Schacht-vierkant □	29 mm
Kerngat-Ø	40,85 mm
Aantal spaangroeven	4
Draadsoort	UN-LH

Draadafmeting	1.11/16-12 UN LH
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklass	2B +0,10
Tolerantieklass	2B +0,20
Tolerantieklass	2B
Tolerantieklass	1B
Tolerantieklass	2B +0,05
Tolerantieklass	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	links
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap