

Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7020**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250322 HB7020
GTIN	4045197711199
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 300 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 300 m/min
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	SG
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia