


**WNMG 080408, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252208 HB7020
GTIN	4045197711335
Klasa artykułu	21G

**Opis**

WNMG 080408 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mmposuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 300 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,5 mm
posuw $f$	0,25 - 0,6 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 300 m/min
Łamacz wiórów	SG

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	neutralne
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia