

Garant**Linkse draad machinetap voor doorlopende gaten, ongecoat, Type: 1.9/16-20****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|------------------|
| Bestelnummer | 130031 1.9/16-20 |
| GTIN | 4062406038236 |
| Artikelklasse | 10N |

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen
Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk
Speciaal product – wordt niet teruggenomen
Draadsoort: UN-LH
Snijmateriaal: HSS E
Norm: DIN 376
Gangen per inch: 20
Schroefdraad-Ø: 39,688 mm
Totale lengte L: 200 mm
Schacht-Ø D_s: 32 mm
Schacht-vierkant □: 24 mm
Kerngat-Ø: 38,49 mm

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|----------|
| Aantal spaangroeven | 4 |
| Schacht-vierkant □ | 24 mm |
| Schacht-Ø D _s | 32 mm |
| Draaddiepte | 79,38 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Gangen per inch | 20 |
| Aantal snijkanten Z | 4 |

| | |
|------------------------------|--|
| Draadspoed | 1,27 mm |
| Snijmateriaal | HSS E |
| Schroefdraad-Ø | 39,688 mm |
| Kerngat-Ø | 38,49 mm |
| Totale lengte L | 200 mm |
| Draadsoort | UN-LH |
| Draadafmeting | 1.9/16-20 UN LH |
| Coating | ongecoat |
| Flankhoek | 60 graden |
| Schroefdraadnorm | ASME B1.1 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,10 |
| Tolerantieklasse | 2B +0,20 |
| Tolerantieklasse | 2B |
| Tolerantieklasse | 1B |
| Tolerantieklasse | 2B +0,05 |
| Tolerantieklasse | 3B |
| Aansnijdingsvorm | B |
| Schacht | Cilinderschacht met h9 |
| Inwendige koeling | nee |
| Toepassing bij boringtype | tot 3xD bij doorlopend gat |
| Snijrichting | links |
| Type schroefdraadgereedschap | Machinetap voor de conventionele bewerking |
| Gekleurde ring | zonder |
| Producttype | Tap |