

Garant
Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, Type: 3/4-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	130035 3/4-12
GTIN	4062406039677
Artikelklasse	10N

Omschrijving
Opmerking:

Levertijd: 49 kalenderdagen
 Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
 Speciaal product – wordt niet teruggenomen
 Draadsoort: UN
 Snijmateriaal: HSS E
 Norm: DIN 376
 Gangen per inch: 12
 Schroefdraad-Ø: 19,05 mm
 Totale lengte L: 125 mm
 Schacht-Ø D_s: 14 mm
 Schacht-vierkant □: 11 mm
 Kerngat-Ø: 17 mm

Technische beschrijving

Draadspoed	2,117 mm
Draaddiepte	38,1 mm
Totale lengte L	125 mm
Gangen per inch	12
Schacht-Ø D _s	14 mm
Schacht-vierkant □	11 mm
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E

Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	17 mm
Aantal spaangroeven	3
Schroefdraad-Ø	19,05 mm
Draadsoort	UN
Draadafmeting	3/4-12 UN
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	ASME B1.1
Tolerantieklasse	2B +0,10
Tolerantieklasse	2B +0,20
Tolerantieklasse	2B
Tolerantieklasse	1B
Tolerantieklasse	2B +0,05
Tolerantieklasse	3B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap