

Garant**Frezarskie płytki skrawające Ø 10 mm, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212640 ALU
GTIN	4045197712141
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm²: 0,2 mm

promień naroża: 5 mm

Gatunek: HU7810

Opis techniczny

promień naroża	5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	0,6 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	0,6 mm
Materiał ostrza 	HM

Gatunek	HU7810
posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór	0,2 mm
posuw f_z w stali < 1400 N/mm ²	0,2 mm
Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm ²	0,2 mm
liczba wymian/ostrzy	1
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania