

Garant
Głowice do kopiowania krótkie, chwyt walcowy, Ø D: 25 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212601 25
GTIN	4045197712660
Klasa artykułu	210

Opis
Wykonanie:

Dokładne osadzenie płytek skrawających dzięki optymalnie dobranym tolerancjom płytek i gniazd płytek. Zapewniona wysoka dokładność przy wymianie: $\pm 0,015$ mm.

Zastosowanie:

Uniwersalne zastosowanie, do wykańczania i półwykańczania.

Stal – do ogólnego stosowania w budowie form i matryc.

wskazówka:

Prędkość obrotową obliczać odpowiednio do średnicy skutecznej D_w .

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 2

Długość wysięgu L_1 : 45 mm

długość całkowita L_{ges} : 121 mm

Ø d_1 : 21 mm

Ø chwytu D_s h6: 25 mm

śruba mocująca płytki obracane: 219875 (25IP; 6,0 Nm)

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	121 mm
Ø chwytu D_s h6	25 mm
Długość wysięgu L_1	45 mm
śruba mocująca płytki obracane	219875 (25IP; 6,0 Nm)
Ø ostrzy D_c	25 mm

Ø d ₁	21 mm
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	tak
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Zastosowanie frezu	Frezowanie kopiowe
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby mocujące	219875
----------------	--------