


Garant**Frezarskie płytki skrawające Ø 32 mm, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 212690 ST1400 |
| GTIN | 4045197712578 |
| Klasa artykułu | 21A |

Opis**Wykonanie:**

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

· Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: $\pm 0,015$ mm.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.

Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm²: 0,35 mm

promień naroża: 16 mm

Gatunek: HB7520

Opis techniczny

| | |
|--|---------|
| promień naroża | 16 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu | 2,13 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków | 2,13 mm |
| Materiał ostrza | HM |

| | |
|---|---------------------------------|
| Gatunek | HB7520 |
| posuw f_z w aluminium dającym krótki wiór | 0,35 mm |
| posuw f_z w stali < 1400 N/mm ² | 0,36 mm |
| Vorschub f_z in Titan > 850 N/mm ² | 0,35 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
| współczynnik korekcyjny f_z | 2,5 |
| Rodzaj produktu | płytką skrawającą do frezowania |