



Markery L



Dane zamówienia

Numer katalogowy	358752
GTIN	4020772550226
Klasa artykułu	38D

Opis

Wykonanie:

Korpus z aluminium z chwytem typu Weldon. Płynna regulacja siły wstępnego naprężenia. Głębokość znakowania 0,1-0,3 mm.

Zalety:

Zagęszczenie powierzchni materiału, a nie osłabienie albo uszkodzenie. Prędkość znakowania odpowiada maksymalnemu posuwowi. Wysoka wytrzymałość na ścieranie, co zapewnia długą trwałość specjalnej końcówki igłowej. Nadaje się do znakowania powierzchni okrągłych. Możliwość zastosowania w tokarce. Wysoka niezawodność procesu. **Szybka wymiana iglicy** poprzez wyciągnięcie. Nierówności obrabianych przedmiotów do 7 mm (zależnie od wykonania) są kompensowane.

Zastosowanie:

Do znakowania różnych materiałów, jak aluminium, tytan stal, brąz, miedź, mosiądz, tworzywa sztuczne itd. Za pomocą mniejszej końcówki igłowej można wykonywać opisy na powierzchniach o twardości do 57 HRC.

wskazówka:

Iglice grawerskie o nr 358755; 358756 zamawiać **oddzielnie**.

Opis techniczny

Ø D	42 mm
L ₁	119 mm
L	108 mm
Ø chwytu d	20 mm

Ø D ₁	3 mm
typ	1560ML
Rodzaj produktu	Narzędzie opisujące