

Garant**APHT 100305 FR, HU7815, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	215939 ALU
GTIN	4045197708908
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.

Dla $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 4,8 \text{ mm}$.

grubość płyty: 3,5 mm

promień naroża: 0,5 mm

posuw f_z na ząb: 0,12 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,12 mm
typ	ALU
promień naroża	0,5 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APHT 100305 FR
Gatunek	HU7815

Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	700 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	600 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	400 m/min	N
CuZn	nadaje się	500 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się	400 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		