

**Garant****CNMG 120412, Gatunek: HB7020**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250160 HB7020
GTIN	4045197711120
Klasa artykułu	21G

## Opis

CNMG 120412 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

## Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Łamacz wiórów	SM
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm

Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,2 mm
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia